

**SAI-04L-VP12-3A-M08L-PNP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러의 새로운 슬림 M8 라인입니다. 이 제품군은 모든 결선 위치의 마킹 옵션을 특징으로 합니다. 8-극 M12가 적용된 4-웨이 분배기의 경우에도 모든 M8 결선 위치에 적절하게 큰 마커가 있습니다. 또한 이 분배기는 일반적인 여러 M8 설계보다 짧습니다.

- 매우 좁고, 짧은 플랫 M8 분배기
- 이 제품군은 4 - 12 M8 결선 위치, 3 또는 4 극으로 제공
- 요청 시 M8의 하이브리드 변형도 가능
- M8 라인에는 횡단 구멍이 적용

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | M12 아울렛 채용, 8-폴, A-코딩, M8, 30 V, . LED: 예, LED 이니시에이터: 예, 배선 유형: PNP |
| 주문 번호      | <a href="#">1828740000</a>   |
| 유형         | SAI-04L-VP12-3A-M08L-PNP   |
| GTIN (EAN) | 4032248335381  |
| 수량         | 1 items  |

SAI-04L-VP12-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cURus)          | E92202                  |

치수 및 중량

|     |         |
|-----|---------|
| 순중량 | 56.32 g |
|-----|---------|

온도

|       |            |
|-------|------------|
| 작동 온도 | -25 - 80°C |
|-------|------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 기술 데이터

|                  |      |                   |     |
|------------------|------|-------------------|-----|
| 보호 등급            | IP68 | 극 수               | 3   |
| 접점 소켓 수          | 4    | 결선 나사산            | M8  |
| 오염 심각도           | 3    | 화재 시 동작           | V-0 |
| LED              | 예    | LED 이니시에이터        | 예   |
| 작동 표시에 대한 LED 색상 | 녹색   | I/O 기능에 대한 LED 색상 | 노란색 |

결선 데이터

|          |        |         |                       |
|----------|--------|---------|-----------------------|
| 외피 탈피 길이 | 100 mm | 분배기 아울렛 | M12 아울렛 채움, 8-폴, A-코딩 |
|----------|--------|---------|-----------------------|

기술 데이터 케이블

|     |   |             |     |
|-----|---|-------------|-----|
| 극 수 | 3 | 케이블 캐리어에 적합 | 아니요 |
|-----|---|-------------|-----|

재질 데이터

|        |             |           |                   |
|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 재질 O링  | FKM         | 하우징 기본 재질 | PBT               |
| 분배기 재질 | 플라스틱        | 하우징 색상    | 검은색(RAL 9005와 유사) |
| 스크류 소켓 | CuZn, 니켈 도금 | 접점 재질     | CuZn              |
| 접점 표면  | 금도금         | 접점 캐리어 재질 | PBT(UL 94 V0)     |

전기 데이터

|             |      |                 |       |
|-------------|------|-----------------|-------|
| 정격 전압, 최소   | 10 V | 정격 전압, 최대       | 30 V  |
| 테스트 전압      | 1 kV | 슬롯당 최대 전류 전달 용량 | 2 A   |
| 총 전류        | 6 A  | 신호당 전류          | 1 A   |
| 전기 절연 사용 가능 | 아니요  | 절연 저항           | 109 Ω |

**SAI-04L-VP12-3A-M08L-PNP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

기술 데이터

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003558    | ETIM 9.0    | EC003558    |
| ETIM 10.0   | EC003558    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 |             |             |


SAI-04L-VP12-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

도면


치수 도면




배선도



폴 계획



블랭크



MultiFit은 타사 제조 단자대에도 사용되는 바이드물러 마커 시스템입니다. 바이드물러 Dekafix와 마찬가지로, MultiFit 제품군 마커는 표준 인쇄에 사용할 수 있습니다. MultiFit을 처음 사용할 때는 사용되는 단자대에서 샘플 마커로 테스트를 수행할 것을 권장합니다.

- 여러 단자대에 대해 하나의 마커 사용 가능
  - 표준 인쇄를 통해 바로 사용 가능한 마커
  - PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄 용도의 블랭크 마커
  - 고객 CAE 데이터 또는 사양에 따라 개별적으로 인쇄된 마커 공급
  - 모든 용도에 하나의 마킹 시스템 사용
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MFF 10/6 MC NE WS          | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1856780000</a> |    | MultiFit, 단자대 마커, 10 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Festo, 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4032248400881              |    |  |
| 수량         | 600 ST                     |    |  |