

## **WQV 50N/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지









인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 150 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 18.50, 절연: 아니요, 너비: 9.5 mm	
주문 번호	1834070000	
유형	WQV 50N/3	
GTIN (EAN)	4032248379866	
수량	5 items	

## **WQV 50N/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인					
ROHS	조수 조수				
치수 및 중량					
깊이	17.5 mm	깊이 (인치)	0.689 inch		
높이	47 mm	 높이 (인치)	1.8504 inch		
너비	9.5 mm	폭 (인치)	0.374 inch		
<u>- · · ·</u> 순중량	47.98 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
등급 데이터					
정격 전압	400 V	정격 전류	150 A		
시스템 사양					
버전	단자대용				
일반					
<u>극 수</u>	3	설치 권고	직접 장착 		
자재 데이터					
기본 재질	주석 도금 구리	컬러 코드	은회색		
추가 기술 데이터					
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착		
폭발 테스트 버전	<u> </u>		1801		
크기					
피치(mm)(P)	18.50 mm				
분류					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-40 27-25-03-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40 27-25-03-03		
ECLASS 15.0	27-25-03-03	LULAGO 14.U	27-20-03-03		
202100 10.0	Z1-Z0-00-00				

카탈로그 상태 / 도면 2



## **WQV 50N/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

## 보조 연결



추가 결선을 통해 별도의 전압 탭이 가능합니다. 예를 들어, 이것은 메인 스위치 앞에 위치한 비상 전원공급장치에 사용하거나 단순하게 응용 분야 내에서 추가 연결로 사용할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 VH 27.4/8/6.4 주문 번호 <u>1967090000</u>

4032248738700

수량 5 ST

GTIN (EAN)

버전

W-시리즈, 스페이서 슬리브

카탈로그 상태 / 도면 3