

SAIL-VSA-10U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드물러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 충족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드물러는 다양한 버전을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 밸브 케이블 (선조립), 커넥터 없는 한쪽 끝 - 밸브 플러그, 디자인 A(18 mm), 케이블 길이: 10 m, PUR, 검정 |
| 주문 번호 | 1845121000 |
| 유형 | SAIL-VSA-10U(0.5) |
| GTIN (EAN) | 4032248358069 |
| 수량 | 1 items |

SAIL-VSA-10U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 288.64 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

| | | | |
|-------------|------|-----------|---------------------|
| 케이블 길이 | 10 m | 외피 색상 | 검정 |
| 케이블 캐리어에 적합 | 예 | 코어 단면적 | 0.5 mm ² |
| 차폐 | 아니오 | 할로겐 | 아니오 |
| 외피 재질 | PUR | 온도 범위, 이동 | -25...80 °C |
| 폴 수 | 3 | 외경 | 4.6 mm ± 0.2 mm |

일반 기술 데이터

| | | | |
|------------|----------------------|-----------------------|---------|
| 코딩 | 디자인 A(18 mm) | 결선 나사산 | 기타 |
| 접점 표면 | 주석 도금 | LED | 예 |
| 버전 | 커넥터 없는 한쪽 끝 - 밸브 플러그 | 접점 재질 | CuZn |
| 공칭 전압 | 24 V | 정격 전류 | 4 A |
| 보호 등급 | IP67, 스크류된 경우 | 모든 밸브 플러그에는 보호 회로가 장착 | 억제 다이오드 |
| 하우징의 온도 범위 | -25...+80 °C | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |


SAIL-VSA-10U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



폴 계획



배선도

