

SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드뮬러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드뮬러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 총족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드뮬러는 다양한 버전을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	센서-액추에이터 케이블, 극 수: , 15 m, 커넥터 없는 한쪽 끝 - 밸브 플러그, LED: , 차폐: 예
주문 번호	1845161500
유형	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
수량	1 items

SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량 433.84 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

케이블의 기술 사양

케이블 길이	15 m	외피 색상	검정
차폐	예	외피 재질	PUR
조사 교차결합	아니요	온도 범위, 고정	-40...80 °C
온도 범위, 이동	-25...80 °C	외경	4.6 mm ± 0.2 mm

일반 기술 데이터

버전	커넥터 없는 한쪽 끝 - 밸브 플러그	하우징의 온도 범위	-25...+80 °C
----	-------------------------	------------	--------------

분류

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECCLASS 15.0	27-06-03-11		


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면



배선도

