

CBFP 43.5/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



전기 스위치기어 및 분전반에 케이블이나 번들을
묶음끈으로 고정할 때.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 10 x 10 mm, 플라스틱, 80 N
주문 번호	1859410000
유형	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
수량	100 items

CBFP 43.5/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch
너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch
순중량	1.91 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

최대 케이블 타이 폭	9 mm	UV-차단	No
다시 열기 위한 용도	아니요	버전	벽면 장착용
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
기본 재질	플라스틱	텐션 강도	80 N
텐션 강도(파운드 힘)	18 lbf	조임 훌 직경	8 mm

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CBFP 43.5/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

Dimensional drawing

