CBFP 43.5/10 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







전기 스위치기어 및 분전반에 케이블이나 번들을 묶음끈으로 고정할 때.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 10 x 10 mm, 플라스틱, 80 N		
주문 번호	<u>1859410000</u>		
유형	CBFP 43.5/10 BK		
GTIN (EAN)	4032248412297		
수량	100 items		

CBFP 43.5/10 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
-1-1				
깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch	
높이	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch	
너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch	
순중량	1.91 g			
온도	,			
작동 온도 범위	-40100 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
설치 자재				
최대 케이블 타이 폭	9 mm	UV-차단	No	
다시 열기 위한 용도	아니요	버전	벽면 장착용	
JL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	<u>할로겐</u>	아니요	
기본 재질	플라스틱	텐션 강도	80 N	
덴션 강도(파운드 힘)	18 lbf	조임 홀 직경	8 mm	
분류				
TINA C O	F0000040	ETIMA 7.0	F0000040	
TIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046	
TIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046	
TIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02	
CLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02	
CLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02	
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02	
ECLASS 15.0	27-14-07-02			

카탈로그 상태 / 도면 2



CBFP 43.5/10 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

Dimensional drawing

