


SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 암형 소켓, 직선, 장착 나사산: PG 9, 극 수: 8, 가닥/케이블 길이: 0.5 m, 전면 장착
주문 번호	1861270000
유형	SAIE-M12B-8-0.5U-PG9
GTIN (EAN)	4032248419340
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

순중량	33 g
-----	------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

케이블의 기술 사양

PE 기능	아니요	코어 단면적	0.25 mm ²
와이어 단면(프린트/온라인)	0.34(4-폴 및 5-폴)/0.25(8-폴)	가닥/케이블 길이	0.5 m
컬러 코딩	흰색, 갈색, 녹색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 적색	폴 수	8

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	8	코딩	A-코딩
접점 표면	금도금	하우징 기본 재질	아연 주조
공칭 전압	30 V	정격 전류	2 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	플러그 주기	≥ 100
케이블 글랜드	PG 9	정격 전류	4 A (4폴 및 5폴) / 2 A (8폴)
하우징의 온도 범위	-30...+90 °C		

표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

일반 데이터

극 수	8
코딩	A-코딩
결선 나사산	M12
접점 표면	금도금
조임 토크	1 Nm
코어 단면적	0.25 mm ²
하우징 기본 재질	아연 주조
장착 유형	전면 장착
공칭 전압	30 V
정격 전류	2 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	≥ 100
케이블 글랜드	PG 9

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터


기본 재질	PVC		
정격 전압	250 V(4폴)/60 V(5폴)/30 V(8폴)		
정격 전류	4 A (4폴 및 5폴) / 2 A (8폴)		
와이어 단면(프린트/온라인)	0.34(4-폴 및 5-폴)/0.25(8-폴)		
결선 1	M12		
결선 2	Flying wires		
가닥/케이블 길이	0.5 m		
장착 나사산	PG 9		
마운팅 토크 범위	2 Nm		
마운팅 토크	최대	2 Nm	
하우징의 온도 범위	-30...+90 °C		
컨덕터 O.D.	-		

분류


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

도면

배선도



폴 계획



SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU PG9-MS	버전	
주문 번호	1694080000		SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, PG 9, 2.8 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190872243		
수량	100 ST		