

**RAHE LN WDT1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	W-시리즈, 잠금 레버
주문 번호	<a href="#">1865410000</a>
유형	RAHE LN WDT1.5
GTIN (EAN)	4032248433285
수량	10 items

RAHE LN WDT1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	28 mm	깊이 (인치)	1.1024 inch
높이	5 mm	높이 (인치)	0.1968 inch
너비	6.4 mm	폭 (인치)	0.252 inch
순중량	0.7 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자재 데이터

기본 재질	PA 66 GF 30	컬러 코드	검정
UL 94 가연성 등급	HB		

추가 기술 데이터

폭발 테스트 버전	아니요
-----------	-----

크기

피치(mm)(P)	5.00 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		