

제품 이미지



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세스서는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-------------------------------|
| 버전 | Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm |
| 주문 번호 | 1866220000 |
| 유형 | ZZE ZP2.5/4 |
| GTIN (EAN) | 4032248480845 |
| 수량 | 25 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 5.62 mm | 깊이 (인치) | 0.2213 inch |
| 높이 | 77.8 mm | 높이 (인치) | 3.063 inch |
| 너비 | 19.9 mm | 폭 (인치) | 0.7835 inch |
| 순중량 | 2.58 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -50 °C...55 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 100 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

| | |
|----|----------|
| 버전 | 스트레인 릴리프 |
|----|----------|

일반

| | |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-------------|-------|-----|
| 기본 재질 | PA 66 GF 30 | 컬러 코드 | 노란색 |
| UL 94 가연성 등급 | HB | | |

추가 기술 데이터

| | |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |