



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 스테인리스 스틸 1.4305(303)
주문 번호	<a href="#">1868550000</a>
유형	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	11 mm	높이 (인치)	0.4331 inch
길이	21.1 mm	길이 (인치)	0.8307 inch
벽 두께, 최소	0.5 mm	벽 두께, 최대	10 mm
순중량	15.2 g		

온도

작동 온도 -40 °C...105 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

공기 흐름	0.1 bar ΔP에서 0.4 l/분 ~ 1bar ΔP에서 5.0 l/분	O-링	NBR
GWDR 보호 등급	IP66, IP68, IP69K	실리콘	아니요
Wasser 흡입구 지점	> 1.5 bar	UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	105 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	예
AF 크기 1	17 mm	보호 등급	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
케이블 글랜드	미터	기본 재질	스테인리스 스틸 1.4305(303)
외부 스레드	M 12	나사선 길이	10 mm
내부 직경 D2	12.00 mm	연결 어댑터용 토크, 최대	0.60 Nm
연결 어댑터용 토크, 최소	0.40 Nm	설치 지침	조립 안내 참조

분류

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

