

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, 폴리아미드 6
주문 번호	1868560000
유형	DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)	4032248440412
수량	10 items

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	7.6 mm	높이 (인치)	0.2992 inch
길이	13.4 mm	길이 (인치)	0.5276 inch
벽 두께, 최소	0.5 mm	벽 두께, 최대	6 mm
순중량	1.9 g		

온도

작동 온도 -40 °C...105 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

공기 흐름	0.1 bar ΔP에서 0.8 l/분 ~ 1bar ΔP에서 7.6 l/분	O-링	NBR
GWDR 보호 등급	IP66, IP68, IP69K	실리콘	아니요
Wasser 흡입구 지점	> 1.5 bar	UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	105 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	아니요
AF 크기 1	17 mm	보호 등급	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드 6
외부 스레드	M 12	나사선 길이	6 mm
내부 직경 D2	12.00 mm	연결 어댑터용 토크, 최대	0.60 Nm
연결 어댑터용 토크, 최소	0.40 Nm	설치 지침	조립 안내 참조

분류

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

