



MultiCard 형식의 ClipCard 장치 마커는 전기 설치와 스위치기어 시스템의 라벨링에 사용되며 각인에 대한 유용한 대안이 됩니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하므로 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 라벨링이 가능합니다.

- 각인을 대신하여 PrintJet을 사용할 때 내구성이 뛰어난 인쇄 품질 가능
- 범용 고정
- 캐리어(스크류 또는 케이블 타이로 고정)
- 태그 레일(접착식 또는 스크류 고정)
- 또는 접착식 태그

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | ClipCard, 디바이스 마커, 15 x 27 mm, 홀더 CC-H 15/27, 흰색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1876770000</a>                       |
| 유형         | CC 15/27 MC NE WS                                |
| GTIN (EAN) | 4032248467273                                    |
| 수량         | 80 items   |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 1 mm   | 깊이 (인치) | 0.0394 inch |
| 높이  | 15 mm  | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비  | 27 mm  | 폭 (인치)  | 1.063 inch  |
| 순중량 | 1.38 g |         |             |

온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C |
|----------|--------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음         |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지 0.009 kg CO2 eq. |

일반 데이터

|                 |   |
|-----------------|---|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 9   |
| 버전              | 플러그형  |
| 너비              | 27 mm   |
| UL 94 가연성 등급    | V-2   |
| 작동 온도 범위, 최대    | 100 °C  |
| 작동 온도 범위, 최소    | -40 °C  |
| 컬러 코드           | 흰색  |
| 할로겐             | 아니요   |
| 기본 재질           | 폴리아미드 66  |
| 인쇄 문자           | 없음  |
| 패키지 단위당 조합 개수   | 공급 형태 MultiCard   |
| 권장 산업           | 기계  |
| 호환 가능 프린터       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 조합네이션당 마커 개수    | 1 MultiCard = Device markers  |
| 작동 온도 범위        | -40...100 °C  |
| 응용 분야/제조사       | 홀더 CC-H 15/27   |

디바이스 마커

|     |     |
|-----|-----|
| 할로겐 | 아니요 |
|-----|-----|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## CC 15/27 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com

### 액세서리



### 일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | CC-RAIL 1000               | 버전                                      |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1790150000</a> | ClipCard, 액세서리, 1000 x 17 mm, 자체 접착, 검정 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248213610              |   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |
| 유형         | CC-RAIL TRANSPARENT1000    | 버전                                      |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1790160000</a> | ClipCard, 커버, 1000 x 19 mm, 투명          |  |
| GTIN (EAN) | 4032248213627              |   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |
| 유형         | CC-H 15/27                 | 버전                                      |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1790410000</a> | ClipCard, 액세서리, 15 x 27 mm, 검정          |  |
| GTIN (EAN) | 4032248215201              |   |  |
| 수량         | 45 ST                      |   |  |
| 유형         | STR CC 15/27 TRANSPARENT   | 버전                                      |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1888290000</a> | ClipCard, 액세서리, 15 x 27 mm, 투명          |  |
| GTIN (EAN) | 4032248494163              |   |  |
| 수량         | 80 ST                      |   |  |
| 유형         | ETO CC 15/27 TRANSPAR.     | 버전                                      |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1880810000</a> | ClipCard, 액세서리, 15 x 27 mm, 투명          |  |
| GTIN (EAN) | 4032248480890              |   |  |
| 수량         | 10 ST                      |   |  |