

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	테스트 어댑터 (단자대), 1.5 mm², 250 V, 6 A
주문 번호	<u>1878660000</u>
유형	WTA 4N WDK 2.5
GTIN (EAN)	4032248503285
수량	25 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS					
치수 및 중량					
깊이	111.55 mm	깊이 (인치)	4.3917 inch		
높이	55 mm	높이 (인치)	2.1654 inch		
너비	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch		
순중량	15.88 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	조스 에이 조케				
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	준수, 예외 존재 6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb				
101/3000 1071 7200 3001-702400361/00					
등급 데이터	_				
정격 단면적	1.5 mm ²	정격 전압	250 V		
<u> </u>	6 A	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.83 mΩ		
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.56 W				
시스템 사양					
전위 수	1	레벨 수	1		
		네 글 T 			
일반					
극 수	1	설치 권고	직접 장착		
	1	크지 ^{선고}	7867		
자재 데이터					
기본 재질	PA 66	컬러 코드	검정		
UL 94 가연성 등급	V-2				
추가 기술 데이터					
스냅인 페그 포함	아니요	설치 권고	직접 장착		
	- 1-1-I		1801		
크기					
피 치 (mm)(P)	5.00 mm	TS 35 사용 시 높이	111.55 mm		
클램프용 컨덕터(정격 결선)					
7d 시J HL장	ᄎ머	조이 투고 원대	0.2 No.		
결선 방향	측면	조임 토크, 최대	0.3 Nm		
조임 토크, 최소	0.3 Nm 스크류 결선	탈피 길이	6 mm		
<u>결선 유형</u> 클램프 범위, 최대	<u> </u>	결선 수 클램프 범위, 최소	2 0.5 mm ²		
르 ㅁ 드 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ	1.0 IIIIII -	ㄹㅁ드 ㅁㄲ, 꾀ㅗ	O.O IIIIII-		

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

클램프 스크류	M 2.5	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	1.5 mm²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최대	1.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.5 mm ²
분류			
ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

