

## ETO CC 15/60 TRANSPAR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



그림과 유사

### 일반 주문 데이터

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 버전         | ClipCard, 액세서리, 15 x 60 mm, 투명 |
| 주문 번호      | <a href="#">1880840000</a>     |
| 유형         | ETO CC 15/60 TRANSPAR.         |
| GTIN (EAN) | 4032248481217                  |
| 수량         | 10 items                       |

ETO CC 15/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 1 mm   | 깊이 (인치) | 0.0394 inch |
| 높이  | 15 mm  | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비  | 60 mm  | 폭 (인치)  | 2.3622 inch |
| 순중량 | 11.1 g |         |             |

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|               |                           |           |  |
|---------------|---------------------------|-----------|--|
| 접착물           | 영구 아크릴 혼성 중합체             |           |  |
| 용지당 수         | 57                        |           |  |
| 버전            | 자체 접착                     |           |  |
| 너비            | 60 mm                     |           |  |
| UL 94 가연성 등급  | V-2                       |           |  |
| 작동 온도 범위, 최대  | 100 °C                    |           |  |
| 작동 온도 범위, 최소  | -40 °C                    |           |  |
| 컬러 코드         | 투명                        |           |  |
| 할로겐           | 아니오                       |           |  |
| 기본 재질         | 폴리에스테르 필름                 |           |  |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태                     | MultiCard |  |
| 권장 산업         | 기계                        |           |  |
| 조합네이션당 마커 개수  | 1 MultiCard = Accessories |           |  |
| 작동 온도 범위      | -40...100 °C              |           |  |

디바이스 마커

할로겐 아니오

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

