

STR CC 15/60 TRANSPARENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	ClipCard, 액세서리, 15 x 60 mm, 투명
- 주문 번호	<u>1888280000</u>
유형	STR CC 15/60 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248494156
수량	40 items



STR CC 15/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
0 L			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
7101	0.5	7101 (01-1)	0.0407
<u>깊이</u>	0.5 mm	깊이 (인치)	0.0197 inch
<u>높이</u> 너비	15 mm 60 mm	<u>높</u> 이 (인치) 폭 (인치)	0.5906 inch 2.3622 inch
<u>니미</u> 순중량	0.51 g	국 (원시)	2.3022 IIICII
<u> </u>	0.5 i g		
온도			
작동 온도 범위	-2080 °C		
	-2080 C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
 일반 데이터			
크는 데이터			
버전	자체 접착		
너비	60 mm		
UL 94 가연성 등급	НВ		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-20 °C		
컬러 코드	투명		
할로겐	아니요		
기본 재질	PVC		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCar	d
권장 산업	기계		
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Accessories		
작동 온도 범위	-2080 °C		
디바이스 마커			
할로겐	아니요		
 분류			
L 11			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

카탈로그 상태 / 도면 2



STR CC 15/60 TRANSPARENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



