



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	PE 단자대, 스크류 결선, 회색, 95 mm², 결선 수: 1, 스틸
주문 번호	1890720000
유형	PEAN AL 95
GTIN (EAN)	4032248500109
수량	5 items
배송 상태	단종
마지막 주문 날짜	2023-11-28T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	24 mm	깊이 (인치)	0.9449 inch
높이	75.7 mm	높이 (인치)	2.9803 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	105.8 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 단면적	95 mm ²	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.14 mΩ
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	7.42 W		

시스템 사양

버전	접지 단자대
----	--------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	스틸	컬러 코드	회색
-------	----	-------	----

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착
-------	-------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	스크류 결선	결선 수	1
-------	--------	------	---

분류

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		