

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



바이드물러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드물러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 충족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드물러는 다양한 버전을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	밸브 케이블 (선조립), 90° 연결 플러그 - 밸브 플러그, 디자인 A(18 mm), 케이블 길이: 1.5 m, PUR, 검정
주문 번호	1891000150
유형	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
수량	1 items

기술 데이터

승인

인증	CE; UKCA
ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	76 g
-----	------

케이블의 기술 사양

케이블 길이	1.5 m	외피 색상	검정
PE 기능	예	케이블 캐리어에 적합	예
코어 단면적	0.5 mm ²	차폐	아니요
할로겐	아니요	절연	PP
구부림 반경, 최소, 이동	10 x 케이블 직경	구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경
외피 재질	PUR	구성 가능 케이블 길이	아니요
조사 교차결합	아니요	온도 범위, 고정	-50...80 °C
온도 범위, 이동	-25...80 °C	폴 수	3 (2 + PE)
외경	4.6 mm ± 0.2 mm		

일반 기술 데이터

코딩	디자인 A(18 mm)	결선 나사산	기타
접점 표면	주석 도금	LED	예
버전	90° 연결 플러그 - 밸브 플러그	접점 재질	CuZn
공칭 전압	230 V	정격 전류	4 A
보호 등급	IP67, DIN EN 60529 규격 IP65	하우징의 온도 범위	-25...+80 °C

플러그, 우

플러그 우측	자유 컨덕터 엔드
--------	-----------

플러그, 좌


플러그 좌측	밸브 플러그, 디자인 A(18 mm), 폴 수[In-Block]: 4, 암형 접점, 0° 꺾임, 플러그, LED 노란색, 비차폐
--------	---

분류


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

도면

치수 도면



폴 계획



배선도

