

SAIL-VSA-5.0U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드물러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 충족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드물러는 다양한 버전을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	밸브 케이블 (선조립), 커넥터 없는 한쪽 끝 - 밸브 플러그, 디자인 A(18 mm), 케이블 길이: 5 m, PUR, 회색
주문 번호	1891000500
유형	SAIL-VSA-5.0U-230
GTIN (EAN)	403224847302 1
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 162 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

케이블 길이	5 m	외피 색상	회색
케이블 캐리어에 적합	예	코어 단면적	0.75 mm ²
차폐	아니오	할로겐	아니오
외피 재질	PUR	폴 수	3
외경	4.6 mm ± 0.2 mm		

일반 기술 데이터

코딩	디자인 A(18 mm)	결선 나사산	기타
접점 표면	주석 도금	LED	예
버전	커넥터 없는 한쪽 끝 - 밸브 플러그	접점 재질	CuZn
공칭 전압	230 V	정격 전류	4 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	하우징의 온도 범위	-25...+80 °C

플러그, 우

플러그 우측 자유 컨덕터 엔드

플러그, 좌

플러그 좌측 밸브 플러그, 디자인 A(18 mm), 폴 수[In-Block]: 3, IP67, 플라스틱, 비차폐

분류

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

도면

치수 도면



폴 계획



배선도

