


STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세스서는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 버전 | Z-시리즈, 플러그 하우징, 5.15 mm, 검정, 검정, 플러그 |
| 주문 번호 | 1898430000 |
| 유형 | STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248517626 |
| 수량 | 25 items |

STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 24.2 mm | 깊이 (인치) | 0.9528 inch |
| 높이 | 31.5 mm | 높이 (인치) | 1.2402 inch |
| 너비 | 5.15 mm | 폭 (인치) | 0.2028 inch |
| 순중량 | 1.78 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -50 °C...75 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

등급 데이터

| | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| 정격 단면적 | 2.5 mm ² | IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.33 mΩ |
| IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 | 0.77 W | | |

시스템 사양

| | | | |
|-------------|------------|---------------|-----|
| 버전 | 하우징 베이스 부품 | 엔드 커버 플레이트 필요 | 아니요 |
| 레벨 내부 교차 결선 | 아니요 | | |

일반

설치 권고 플러그

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-------|-------|----|
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 검정 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |

추가 기술 데이터

| | | | |
|-------|-----|-----------|-----|
| 설치 권고 | 플러그 | 폭발 테스트 버전 | 아니요 |
|-------|-----|-----------|-----|

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형 플러그인 결선

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |