

**SCREWTY-M8 F-DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



어느 응용 분야에도 이상적인 도구  
 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을  
 조이기 위한 이상적인 다목적 도구입니다. 접근이 어려운  
 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수  
 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로  
 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른  
 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%  
 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의  
 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로,  
 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8  
 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및  
 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

**일반 주문 데이터**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 버전         | Cable gland tool for M8 connectors |
| 주문 번호      | <a href="#">1900031000</a>         |
| 유형         | SCREWTY-M8 F-DM                    |
| GTIN (EAN) | 4032248436835                      |
| 수량         | 1 items                            |
| 패키징        | 판지 상자                              |

**SCREWTY-M8 F-DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 261 g |
|-----|-------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음           |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

스크류 공구

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 토크 설정, 최대 | 1.7 Nm | 토크 설정, 최소 | 0.5 Nm |
|-----------|--------|-----------|--------|

중요 참고 사항

|       |  |
|-------|--|
| 제품 정보 | 인도 시 포함:<br>• 토크 드라이버 0.5-1.7 Nm + 설정 보조 장치<br>• 교체 가능 블레이드 1/4인치<br>• 맞춤형 커넥터를 위한 어태치먼트 M8F |
|-------|--|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |