

**SCREWTY M12 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Screwty® 부착장치는 M12 라운드 플러그인 커넥터에 적합합니다(넬리드 너트의 외경: 14.5 ±0.3 mm). 조임 토크는 0.8~1.2 Nm입니다.

**일반 주문 데이터**

버전	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
주문 번호	<a href="#">1900100000</a>
유형	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
수량	1 items
패키징	비닐 백

**SCREWTY M12 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	14.5 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

스크류 공구

결선 나사산	M12	크기	14.5 mm
--------	-----	----	---------

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		