

SCREWTY M12 KO O. SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Screwty® 부착장치는 M12 라운드 플러그인 커넥터에 적합합니다(널리드 너트의 외경: $14.5 \pm 0.3 \text{ mm}$). 조임 토크는 $0.8^{\sim}1.2 \text{ Nm입니다}$.

일반 주문 데이터

Cable gland tool adapter for moulded M12 lines		
<u>1900100000</u>		
SCREWTY M12 KO O. SD		
4032248409952		
1 items		
비닐 백		



SCREWTY M12 KO O. SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량			
	<u> </u>		<u>'</u>
순중량	16 g		
환경 제품 규정 준수			
	<u> </u>		
RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
스크류 공구			
결선 나사산	M12	크기	14.5 mm
분류			
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

카탈로그 상태 / 도면 2