

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Screwty® 부착장치는 M8 라운드 플러그인 커넥터에 적합합니다(널리드 너트의 외경: 10 ± 0.3 mm). 조임 토크는 0.5~0.6 Nm입니다.

일반 주문 데이터

버전	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
주문 번호	1900110000
유형	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
수량	1 items
패키징	비닐 백

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	11.44 g
-----	---------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

스크류 공구

결선 나사산	M8	크기	10 mm
--------	----	----	-------

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		