

SCREWTY M12F KO O. SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Screwty® 부착장치는 맞춤형 M12 라운드 플러그인 커넥터에 적합합니다(널리드 너트의 외경: 19.8 ± 0.3 mm). 조임 토크는 $0.8^{\sim}1.2$ Nm입니다.

일반 주문 데이터

버전	Cable gland tool adapter for M12 connectors		
주문 번호	<u>1900120000</u>		
유형	SCREWTY M12F KO O. SD		
GTIN (EAN)	4032248409976		
수량	1 items		
패키징	비닐 백		



SCREWTY M12F KO O. SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량						
순중량	17.8 g					
환경 제품 규정 준수						
RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음	영향을 받지 않음				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
스크류 공구						
결선 나사산	M12	크기	19.8 mm			
분류						
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149			
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149			
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03			
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03			
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90			
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90			
ECLASS 15.0	21-01-90-90					

카탈로그 상태 / 도면 2