

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Screwty® 부착장치는 맞춤형 M12 라운드 플러그인 커넥터에 적합합니다(널리드 너트의 외경: 19.8 ± 0.3 mm). 조임 토크는 0.8~1.2 Nm입니다.

일반 주문 데이터

버전	Cable gland tool adapter for M12 connectors
주문 번호	1900120000
유형	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
수량	1 items
패키징	비닐 백

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	17.8 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

스크류 공구

결선 나사산	M12	크기	19.8 mm
--------	-----	----	---------

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		