

## SCREWTY M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Screwty® 부착장치는 맞춤형 M8 라운드 플러그인  
커넥터에 적합합니다(널리드 너트의 외경:  $11.9 \pm 0.3$  mm).  
조임 토크는 0.5~0.6 Nm입니다.

## 일반 주문 데이터

버전	Cable gland tool adapter for M8 connectors
주문 번호	<a href="#">1900130000</a>
유형	SCREWTY M8F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248431267
수량	1 items
파키징	비닐 백

## SCREW M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 기술 데이터

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 치수 및 중량

순중량 13.2 g

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 영향을 받지 않음  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 스크류 공구

결선 나사선 M8 크기 11.9 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		