

HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP65



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삼입될 상태, 스크류 장착 하우징, 하단 측면의 측면 롤링 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 13.5
주문 번호	1900990000
유형	HDC 07A ELU 1PG13G
GTIN (EAN)	4032248592920
수량	1 items

HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수
UL File Number Search
인증 번호(cURus)

[UL 웹사이트](#)

E92202

치수 및 중량

깊이	27 mm	깊이 (인치)	1.063 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
너비	37 mm	폭 (인치)	1.4567 inch
순중량	33 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

화학 내성	물질	아세톤
화학 내성	조건부 내성	
물질	석유 시추	
화학 내성	내성	
물질	디젤	
화학 내성	내성	
물질	에틸 알코올	
화학 내성	내성	
물질	변속기 오일	
화학 내성	내성	
물질	유압유	
화학 내성	내성	
물질	냉각수	
화학 내성	내성	
물질	석유 벤젠	
화학 내성	내성	
물질	땀	
화학 내성	내성	
물질	프리미엄 휘발유	
화학 내성	조건부 내성	
물질	물	
화학 내성	내성	
물질	UV	
화학 내성	불안정	
물질	오존	
화학 내성	불안정	

HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

버전

케이블 엔트리 사이즈	PG 13.5	상단부/하단부/리드	하부
커버	커버 미포함	조임 토크	0.5 Nm
상단 케이블 인입 수	1	측면 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	스크류 장착 하우징	잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프
설계	표준	설치 사이즈	1
케이블 인입	w. 스레드	유형	플러그
클램프 버전	사이드 록킹 클램프	실링	밀봉 없음
내부 나사산	PG 13.5	컬러(RAL)	RAL 1001
BG	1	ModuPlug®에 적합함	아니요

일반 데이터

조임 토크	0.5 Nm	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	플라스틱	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
EMC 하우징	아니요	잠금 요소의 재질	스테인리스 스틸

크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	26.8 mm
총 길이 하우징	26.5 mm	하우징 B의 높이	54 mm

분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 07A DODL 2BO	버전
주문 번호	1665760000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4008190422783	하단부용 커버, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준
수량	1 ST	
유형	HDC 07A DMDL 2BO	버전
주문 번호	1665770000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4008190422790	하단부용 커버, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준
수량	1 ST	