


HDC 64D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
주문 번호	1904430000
유형	HDC 64D SDLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248585106
수량	1 items

HDC 64D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

높이	106 mm	높이 (인치)	4.1732 inch
너비	98.8 mm	폭 (인치)	3.8898 inch
마운팅 치수 - 높이	45 mm	마운팅 치수 - 너비	132 mm
순중량	646.7 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
물질	물	
화학 내성	내성	
물질	UV	
화학 내성	불안정	
물질	오존	
화학 내성	불안정	

버전

케이블 엔트리 사이즈	M 25	상단부/하단부/리드	하부
커버	커버 포함	상단 케이블 인입 수	0

HDC 64D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

측면 케이블 인입 수	1	커버 디자인	커버 포함
하우징 디자인	베이스 하우징	잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부
설계	high	설치 사이즈	8
케이블 인입	w. 스레드	유형	베이스 하우징
클램프 버전	엔드 록킹 클램프	실링	NBR
내부 나사산	M 25	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	8	ModuPlug®에 적합함	예

일반 데이터

표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
-------	--------	-------	--------------

크기

구멍 피치 길이 A2	132 mm	케이블 인입	w. 스레드
폭 하우징 C	43 mm	폭 베이스 C1	57.5 mm
총 길이 하우징	120 mm	하우징 B의 높이	84 mm
베이스 B1의 높이	5 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC 64D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TOBU 2M32G	버전
주문 번호	1009710000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248771394	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 64D TOBU 1M40G	버전
주문 번호	1045560000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248780532	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 40

XXL 플러그 하우징, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TOBU 1M50G	버전
주문 번호	1111140000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248964413	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 50

HDC 64D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TOBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661370000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190417925	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 24B TOBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661380000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190417932	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TOBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661440000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190417994	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 64D TOBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661460000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190418014	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TOBU 1M32G	버전
주문 번호	1786830000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204076	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24B TOBU 1M32G	버전
주문 번호	1787810000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205257	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24B TOBU 1M25G	버전
주문 번호	1787820000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205264	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 24B TOBU 1M40G	버전
주문 번호	1902980000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248585274	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 40

HDC 64D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

XXL 플러그 하우징, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TSBU 1M50G	버전
주문 번호	1111130000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248967711	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 50

후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TSBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661230000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190417789	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 24B TSBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661240000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190417796	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661300000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190417857	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21

HDC 64D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC 64D TSBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661320000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190417871	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSBU 1M32G	버전
주문 번호	1786770000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204014	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 64D TSBU 1M25G	버전
주문 번호	1786780000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204021	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 24B TSBU 1M32G	버전
주문 번호	1787750000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205097	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24B TSBU 1M25G	버전
주문 번호	1787760000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205103	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 64D TSBU 1M40G	버전
주문 번호	1809630000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248284986	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 40
유형	HDC 24B TSBU 1M40G	버전
주문 번호	1902480000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248592944	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 40

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B DODQ 4B0	버전
주문 번호	1665630000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4008190422653	하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: none

HDC 64D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

IP68 버전



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다. 황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다. 케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG M25 - MS 68	버전
주문 번호	1772230000	VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248 129881	OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분),
수량	25 ST	IP69K, 황동, 니켈 도금
유형	VG M25 - K 68	버전
주문 번호	1772310000	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25,
GTIN (EAN)	4032248 129973	10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	25 ST	bar(30분), 폴리아미드 6