



마커 및 라벨용 M-Print® PRO 인쇄 및 주문 소프트웨어 ®는 바이드물러 라벨과 마커를 인쇄하고 주문할 수 있는 전문 Windows® 기반 솔루션입니다. 이 소프트웨어를 통해 전기 장비의 식별 과정을 최적화할 수 있습니다. 마킹 재료를 쉽고 전문적이며 빠르게 설계 및 주문할 수 있으며, 텍스트, 프레임, 라인, 그래픽, 바코드, 일련 번호, 사진을 사용할 수 있습니다.

- 이미지, 웹사이트 링크 및 제품 데이터 시트를 포함한 모든 라벨 및 마커용 통합 제품 카탈로그
- 마커 및 라벨을 필요한 레벨 수로 디자인 가능
- 개별 텍스트 문자의 맞춤형 형식(RTF)
- 텍스트 및 그 형식을 복사하여 붙여넣기
- UNICODE를 지원하는 20개 언어로 제공
- 라벨 및 스프레드시트 또는 Microsoft Excel에서 직접 데이터 입력
- 등급, 숫자 및 영숫자 카운터 및 시퀀스 생성
- 다양한 이미지 형식(*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- 전기 엔지니어링에 사용되는 기호가 포함된 이미지 라이브러리
- 제품-프린터 배정 옵션, 예: PrintJet용 ESG 9/20, 열전사 프린터용 MultiMark
- 인터넷을 통한 온라인 업데이트 서비스
- WMC(Weidmueller Configurator) 인터페이스
- 고객 자신의 가져오기 스크립트 생성을 위한 여러 파일 형식(*.txt, *.csv, *.xml, etc.)의 가져오기 마법사
- CAE 시스템에서 데이터 전송

- 영구 인쇄 미리보기: 디자인 단계, WYSIWYG 편집 단계에서도 인쇄물의 모습을 확인하십시오.
- 지원 출력 장치: 바이드물러 프린터 전 제품(예: PrintJet CONNECT, THM MultiMark 등) 및 Microsoft Windows® 드라이버를 사용하는 일반 프린터
- 출력 기기의 빠르고 최적의 적응
- 마커 및 라벨의 다중 구성

일반 주문 데이터

버전	마킹용 소프트웨어, 소프트웨어, Windows 10, Windows 11, 프린터 소프트웨어
주문 번호	1905490000
유형	M-PRINT PRO
GTIN (EAN)	4032248526291
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	24 g
-----	------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

라벨링 시스템

언어	다국어	소프트웨어	프린터 소프트웨어
운영 체제	Windows 10, Windows 11	다운로드	M-Print PRO

분류

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		