


제품 이미지



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세스러리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 플러그 하우징, 5.15 mm, 진한 베이지색, 진한 베이지색, 직접 장착
주문 번호	1907000000
유형	STGH ZRV2.5
GTIN (EAN)	4032248530762
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	24.2 mm	깊이 (인치)	0.9528 inch
높이	31.5 mm	높이 (인치)	1.2402 inch
너비	5.15 mm	폭 (인치)	0.2028 inch
순중량	1.81 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 단면적	2.5 mm ²	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.33 mΩ
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.77 W		

시스템 사양

버전	하우징 베이스 부품	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
레벨 내부 교차 결선	아니요		

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	폭발 테스트 버전	아니요
-------	-------	-----------	-----

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	플러그인 결선
-------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		