


BARC ZPS2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 액세서리, 노란색, 5.1 mm	
주문 번호	<u>1908560000</u>	
유형	BA RC ZPS2.5	
GTIN (EAN)	4032248534241	
수량	25 items	

BARC ZPS2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	12.77 mm	깊이 (인치)	0.5028 inch
높이	23.45 mm	높이 (인치)	0.9232 inch
너비	5.1 mm	폭 (인치)	0.2008 inch
순중량	0.52 g		
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
작동 온도	-50 °C	<u> </u>	-50 °C
연속 작동 온도 <i>,</i> 최대	120 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		-
시스템 사양			
ulæl	EL-L-II O		
버전	단자대용		
일반			
설치 권고	직접 장착		
자재 데이터			
기본 재질	Wemid	절연재	Wemid
컬러 코드	노란색	UL 94 가연성 등급	V-0
추가 기술 데이터			
지카모 이런	= 1 -	4-1 717	エリスト エレテレ
장착물 유형	플러그 	설치 권고	직접 장착
크기			
피치(mm)(P)	5.10 mm		
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
결선 유형	없는		
분류			
ETIM C O	FC002040	ETIM 7.0	F0000040
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

카탈로그 상태 / 도면 2