



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 액세서리, 노란색, 5.1 mm
주문 번호	<a href="#">1908560000</a>
유형	BA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248534241
수량	25 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	12.77 mm	깊이 (인치)	0.5028 inch
높이	23.45 mm	높이 (인치)	0.9232 inch
너비	5.1 mm	폭 (인치)	0.2008 inch
순중량	0.52 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
작동 온도	-50 °C...	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	120 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	단자대용
----	------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	Wemid	절연재	Wemid
컬러 코드	노란색	UL 94 가연성 등급	V-0

추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착
--------	-----	-------	-------

크기

피치(mm)(P)	5.10 mm
-----------	---------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	없음
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		