

VG M32-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.
 활동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.
 케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

버전	VG MS(표준 활동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 활동, 니켈 도금
주문 번호	1909930000
유형	VG M32-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536856
수량	10 items

VG M32-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

너비	36 mm	폭 (인치)	1.4173 inch
길이	44 mm	길이 (인치)	1.7323 inch
순중량	79.4 g		

온도

작동 온도 -40 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

일반 정보

케이블 외경, 최대	21 mm	케이블 외경, 최소	15 mm
O-링	NBR	GWDR 보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)
조임 토크	8 Nm	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	예	AF 크기 1	34 mm
AF 크기 2	34 mm	AF 사이즈	34 mm
보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)	케이블 글랜드	미터, M 32
기본 재질	황동, 니켈 도금	실 인서트	CR
실링	NBR	외부 스레드	M 32
나사선 길이	8 mm	캡 너트용 토크, 최대	15.50 Nm
보호 등급 (UL)	Type 4X	연결 어댑터용 토크, 최대	6.50 Nm
연결 어댑터용 토크, 최소	5.50 Nm	캡 너트용 토크, 최소	14.50 Nm
클램프 인서트	폴리아미드		

케이블 글랜드 인증 번호

케이블 글랜드(GERMLLOYD) 인증 번호	E-14047	케이블 글랜드(UL) 인증 번호	E-199260
케이블 글랜드(cULus) 인증 번호	E-199260	DEF 승인 조건	DNV, UL, cULus

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M32-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M32 MS	버전
주문 번호	1737020000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 32, 4 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956493	
수량	100 ST	

황동 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M32 MS SC	버전
주문 번호	0930640004	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 32, 4 mm, 황동
GTIN (EAN)	4032248976089	
수량	20 ST	

네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M32-NP	버전
주문 번호	1736260000	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 32, 네오프렌
GTIN (EAN)	4008190956059	
수량	50 ST	

VG M32-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M32-PO	버전
주문 번호	1777960000	GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 32, 폴리에틸렌
GTIN (EAN)	4032248158225	
수량	50 ST	

가황 섬유 개스킷 - KSWF



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KSWF M32	버전
주문 번호	1076690000	KSWF(플랫 개스킷 - 가황 섬유), 실링 링, M 32, 경화 섬유
GTIN (EAN)	4032248838622	
수량	25 ST	

나일론 플랫 개스킷 - KSWN



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KSWN M32	버전
주문 번호	1076650000	KSWN(플랫 개스킷 - 나일론), 실링 링, M 32, 나일론 6
GTIN (EAN)	4032248838691	
수량	25 ST	