

KSG M25 BN O NI 2 G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



KSG는 피복이 없는 케이블과 라인의 결선용으로만 사용됩니다. 케이블 글랜드와 함께 네오프렌 실을 주문했다면 -35°C ~ +90°C의 온도 범위에서 이 실을 사용할 수 있습니다. 실리콘 실을 사용하는 경우에는 -60°C ~ +180°C의 온도 범위가 가능합니다. 제공 품목에 포함된 O-링과 케이블 글랜드는 같은 재질로 만들어져 있습니다. 이 실링을 사용하는 경우 수중 25 m 깊이(2.5 bar의 압력)에서 IP66 또는 IP68 보호가 보장됩니다. KSG는 내압 방폭(Ex d) 밀봉 및 안전증 방폭(Ex e) 구조에서 사용하도록 허가되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	KSG(Klippon 표준 Ex 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2.5 bar, 황동, 니켈 도금
주문 번호	1911570000
유형	KSG M25 BN O NI 2 G25
GTIN (EAN)	4032248539710
수량	20 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2023-07-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	A2L/25/M25-WM

KSG M25 BN O NI 2 G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

인증	IECEXSIR; SIRAATEX
인증 사항	EAC; ATEX; IECEX
승인	



ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	33 mm	높이 (인치)	1.2992 inch
길이	33 mm	길이 (인치)	1.2992 inch
순중량	189.8 g		

온도

작동 온도	-35 °C...90 °C
-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

일반 정보

케이블 외경, 최대	20 mm	케이블 외경, 최소	13.5 mm
내부 케이블 직경, 최대	20.00 mm	내부 케이블 직경, 최소	13.50 mm
O-링	NBR	GWDR 보호 등급	IP66, IP68 - 2.5 bar
작동 온도 범위, 최대	90 °C	작동 온도 범위, 최소	-35 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	예
AF 크기 1	38 mm	AF 크기 2	38 mm
보호 등급	IP66, IP68 - 2.5 bar	케이블 글랜드	미터, 니켈 도금 황동
기본 재질	황동, 니켈 도금	실 인서트	CR
실링	CR	외부 스레드	M 25
나사선 길이	16 mm	몰 깊이	25 m(30분)
방폭 유형	내압 방폭(Ex d) 밀봉, 안전 항상 Ex e	설치 지침	조립 안내 참조
보호 캡 사이즈	L38		

케이블 글랜드 인증 번호

식별	ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호	IECEX CML 19.0109X
인증 번호(IECEX)	IECEXSIR05.0067X	인증 번호(ATEX)	SIRA05ATEX1287X
DEF 승인 조건	ATEX, IECEX		

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

KSG M25 BN O NI 2 G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M25 MS	버전	
주문 번호	1737010000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 25, 3.5 mm, 황동, 니켈 도금	
GTIN (EAN)	4008190956486		
수량	100 ST		

안전 톱날 와셔



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SZS M25	버전	
주문 번호	1736320000	SZS(톱니 와셔), 고정 톱니 와셔, M 25, 스테인레스 스틸 1.4404(316L)	
GTIN (EAN)	4008190963521		
수량	10 ST		

접지 태그



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EA-RING MS/M 25	버전	
주문 번호	1736500000	EA(접지 링), 접지 링, 기타, M 25, 황동, 니켈 도금	
GTIN (EAN)	4008190963606		
수량	20 ST		

KSG M25 BN O NI 2 G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

가황 섬유 개스킷 - KSWF



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KSWF M25	버전
주문 번호	0899770000	KSWF(플랫 개스킷 - 가황 섬유), 실링 링, M 25, 경화 섬유
GTIN (EAN)	4032248850167	
수량	25 ST	

나일론 플랫 개스킷 - KSWN



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KSWN M25	버전
주문 번호	1076640000	KSWN(플랫 개스킷 - 나일론), 실링 링, M 25, 나일론 6
GTIN (EAN)	4032248838684	
수량	25 ST	