#### **WSMC 26-30**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 그림과 유사

WSM은 케이블, 도체, 파이프 및 콤포넌트에 사용하는 완전한 마킹 시스템입니다. 다른 마커로 견디지 못하는 환경에서의 영구적 라벨링을 제공합니다. 이 제품군은 라벨링 플레이트, 캐리어 및 스테인레스 스틸 케이블 타이로 구성되며, 개별적으로 공급되거나 WSM 세트 및 서비스 박스 형태로 공급됩니다.

### 장점:

- 가독성을 극대화하기 위한 글자 압인 처리
- 내열, 내한, 내부식, 내산, 내화학물, 내화 등
- 개별 글자 및 여러 글자 마킹을 결합할 수 있음
- 빠른 설치
- 옥외 사용에 이상적임
- 케이블 타이를 사용하여 쉽게 부착

#### 일반 주문 데이터

버전	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 150 x 10 mm, 은색
주문 번호	<u>1912160000</u>
유형	WSMC 26-30
GTIN (EAN)	4032248541201
수량	1 items

## **WSMC 26-30**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
	<u> </u>				
치수 및 중량					
깊이	0.5 mm	깊이 (인치)	0.0197 inch		
<u>높이</u> 높이	150 mm	 높이 (인치)	5.9055 inch		
<u>표이</u> 너비	10 mm	 폭 (인치)	0.3937 inch		
<u> </u>	5 g	<u>¬ (Ŀハ)</u>	0.3937 IIICII		
온도					
작동 온도 범위	500 °C				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
일반 데이터					
인쇄 방향	人品				
<u>전체 항상</u> 용지당 수	수평 1				
<u> </u>	· 고객 사양				
<u>단체 ㅠㅎ</u> 너비	고역사용 10 mm				
<u> </u>	500 °C				
<u> </u>	은색				
<u>르                                    </u>	 스테인레스 스틸 1.4404				
인쇄 문자					
문자 수	30				
프 · · 패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 콤포넌트 부품				
콤비네이션당 마커 개수	1 Component part = Conductor and cable markers				
작동 온도 범위	500 °C				
분류					
ETIM 6 O	EC001E20	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001530 EC001530	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001530 EC001530		
ETIM 10.0	EC001530 EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-04-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02		
			27-28-11-02		
		LCLA33 14.0	27-20-11-02		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-28-11-02 27-28-11-02	ECLASS 14.0			

카탈로그 상태 / 도면 2