

SAISGZ-V-4D-6/8-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







스크류 또는 텐션스프링 클램프 결선을 사용하는 M12 플러그 커넥터(IP 67) 사용 가능

일반 주문 데이터

	·
버전	현장 부착형 커넥터, M12
주문 번호	<u>1920700001</u>
유형	SAISGZ-V-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248647941
수량	1 items

SAISGZ-V-4D-6/8-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

(€點

ROHS 준-

치수 및 중량

순중량 45 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태준수, 예외 존재RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)6cREACH SVHCLead 7439-92-1SCIP0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	코딩	D-코딩
접점 표면	금도금	 결선 유형	텐션 클램프 결선
하우징 기본 재질	1.4404/316L	 절연 저항	108 Ω
케이블 직경, 최대	8 mm	 케이블 직경, 최소	6 mm
공칭 전압	250 V	 정격 전류	4 A
보호 등급	IP69K	 플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	3	 접점 유형	수형(Male)
실드 결선	예	나사선 링 재질	스테인레스 스틸
하우징의 온도 범위	-40 +85 ° C	 결선 단면, 최대	0.5 mm ²
결선 단면, 최소	0.25 mm ²		

일반 정보

극 수	4	골선 1	M12
결선 2	Tension-clamp	하우징 기본 재질	1.4404/316L
결선 나사산	M12	 접점 표면	금도금
보호 등급	IP69K	플러그 주기	≥ 100

전기 속성

절연 저항	108 Ω	공칭 전압	250 V

분류

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

카탈로그 상태 / 도면 2



SAISGZ-V-4D-6/8-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

폴 계획



