



일반 주문 데이터

버전	ClipCard, 액세스서리, 30 x 60 mm, 검정
주문 번호	1934430000
유형	CC-H 30/60
GTIN (EAN)	4032248590995
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	5.5 mm	깊이 (인치)	0.2165 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	60 mm	폭 (인치)	2.3622 inch
길이	60 mm	길이 (인치)	2.3622 inch
직경	0 mm	순중량	5 g

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.038 kg CO2 eq.

일반 데이터

버전	마커 홀더
너비	60 mm
UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	검정
할로겐	아니요
길이	60 mm
기본 재질	폴리아미드 66
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MultiCard
권장 산업	기계
조합당 마커 개수	1 MultiCard = Accessories
작동 온도 범위	-40...100 °C

디바이스 마커

직경	0 mm	할로겐	아니요
----	------	-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

