

**SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다.  
 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형  
 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.  
 맞춤형 밸브 플러그는 특수 목적의 머신 엔지니어링에 자주  
 사용됩니다. 이러한 플러그는 솔레노이드 밸브의 결선에  
 사용됩니다. 이 밸브 플러그는 모든 표준 설계 유형에서  
 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 Type A, B Industrial,  
 B(DIN 규격), C Industrial 및 C(DIN 규격)가 포함됩니다.  
 이 밸브 플러그는 케이블 없는 3 폴 및 4 폴 버전으로  
 제공됩니다. 플랫 개스킷 실이 포함되어 스크류 고정 시 IP  
 65 보호를 보장합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	밸브 플러그인 커넥터 (현장 장착 가능). 극 수: 3, 디자인 A(18 mm), 환류 다이오드, 230 V, 0.34...1.5 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">1934880000</a>
유형	SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD
GTIN (EAN)	4032248592616
수량	1 items

**SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



ROHS

준수

**치수 및 중량**

순중량

28 g

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태

준수

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터**

극 수	3	코딩	디자인 A(18 mm)
접점 표면	Ni	LED	예
결선 유형	스크류 결선	하우징 기본 재질	PA 6 GF
절연 저항	108 Ω	케이블 직경, 최대	8 mm
케이블 직경, 최소	6 mm	접점 재질	CuSn
전선 굵기, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.34 mm <sup>2</sup>
공칭 전압	230 V	정격 전류	10 A
보호 등급	IP65	플러그 주기	≥ 50
오염 심각도	3	케이블 글랜드	PG 9
실드 결선	No	모든 밸브 플러그에는 보호 회로가 장착	환류 다이오드
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C	결선 단면, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>
결선 단면, 최소	0.34 mm <sup>2</sup>		

**분류**

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		


**SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 치수 도면



## 풀 계획



## 배선도

