

제품 이미지



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 플러그, 베이지색, 44 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 12.00, 절연: 예, 너비: 12 mm
주문 번호	1935000000
유형	QS 2/12/4 GE
GTIN (EAN)	4032248605002
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	34.5 mm	깊이 (인치)	1.3583 inch
높이	20 mm	높이 (인치)	0.7874 inch
너비	12 mm	폭 (인치)	0.4724 inch
순중량	7.05 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

등급 데이터

정격 전압	400 V	정격 전류	44 A
-------	-------	-------	------

시스템 사양

버전	점프바
----	-----

일반

극 수	2	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	베이지색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	플러그

크기

피치(mm)(P)	12.00 mm
-----------	----------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		