

제품 이미지



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	소켓 (단자대), 플러그인 길이: 11.1 mm, 0.00 mm, 길이: 45 mm
주문 번호	<a href="#">1936260000</a>
유형	STB 21.6/45 VI
GTIN (EAN)	4032248605996
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	45 mm	깊이 (인치)	1.7716 inch
높이	6.1 mm	높이 (인치)	0.2402 inch
너비	6.1 mm	폭 (인치)	0.2402 inch
순중량	3.38 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

시스템 사양

버전	단자대용
----	------

일반

설치 권고	직접 장착	작동 온도 범위, 최대	100 °C
-------	-------	--------------	--------

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	보라색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
장착 유형	스크류		

크기

나사선 메트릭 크기, 외부	0.00 mm	플러그인 깊이	11.1 mm
TS 35 오프셋	45.5 mm		

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		