

## DP WGK 16 GY BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야의 완벽한 보완. 범용 시스템 액세서리를 사용하면 인터페이스를 쉽게 적응시켜 관련 응용 분야의 특정 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	OMNIMATE 파워 - 시리즈 WGK, 기본 연결 단자대
주문 번호	<a href="#">1936700000</a>
유형	DP WGK 16 GY BX
GTIN (EAN)	4032248664771
수량	50 items
제품 데이터	UL:

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

높이	40 mm	높이 (인치)	1.5748 inch
너비	5.5 mm	폭 (인치)	0.2165 inch
길이	34.6 mm	길이 (인치)	1.3622 inch
순중량	2.18 g		

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 시스템 매개변수

제품군: OMNIMATE 파워 - 시리즈 WGK

#### 자재 데이터

절연재	Wemid(PA)	컬러 코드	회색
컬러 차트(유사)	RAL 7035	Moisture Level (MSL)	
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	120 °C
온도 범위, 설치, 최소	-25 °C	온도 범위, 설치, 최대	120 °C

#### 결선에 적합한 컨덕터

참조 텍스트: 페를 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다., 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다

#### IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료: IEC 60664-1

#### 패키징

VPE 길이	206.00 mm	VPE 폭	135.00 mm
VPE 높이	40.00 mm		

#### 중요 참고 사항

참고 사항: • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

#### 분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		