

DP WGK 95 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

제품 이미지



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야의 완벽한 보완. 범용 시스템 액세서리를 사용하면 인터페이스를 쉽게 적응시켜 관련 응용 분야의 특정 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	OMNIMATE 파워 - 시리즈 WGK, 기본 연결 단자대
주문 번호	1937020000
유형	DP WGK 95 GY BX
GTIN (EAN)	4032248664801
수량	10 items
제품 데이터	UL:

DP WGK 95 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS 준수

치수 및 중량

높이	74 mm	높이 (인치)	2.9134 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
길이	50 mm	길이 (인치)	1.9685 inch
순중량	13.25 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태
RoHS 준수, 예외 미존재
REACH SVHC
0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 매개변수

제품군
OMNIMATE 파워 - 시리즈
WGK

자재 데이터

절연재	Wemid(PA)	컬러 코드	회색
컬러 차트(유사)	RAL 7035	Moisture Level (MSL)	
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	120 °C
온도 범위, 설치, 최소	-25 °C	온도 범위, 설치, 최대	120 °C

결선에 적합한 컨덕터

참조 텍스트
폐를 길이는 제품과 정격
전압에 따라 선택합니다.
플라스틱 컬라의 외경은
피치(P) 보다 커서는 안
됩니다

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료
IEC 60664-1

패키징

VPE 길이
50.00 mm
VPE 높이
150.00 mm
VPE 폭
75.00 mm

중요 참고 사항

참고 사항
• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		