

SAI-AU M12 SB 4THERMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP 20에서 IP 67으로 또는 캐비닛이 있는 기계에서
캐비닛이 없는 기계로 변화하는 추세는 결국 IP 67
I/O 슬레이브로 정착했습니다. 이 플러그 앤 플레이
솔루션에서는 개별 도체의 결선이 완전히 사라집니다. 이로
인해 개별 도체를 결선할 때 발생할 수 있는 실수의 여지가
사라지고 시간이 크게 절약됩니다. 오늘날 IP 67 버스
모듈은 비용을 최대한 절약하면서 센서와 액추에이터를
결선하기 위한 가장 현대적인 솔루션을 의미합니다.

일반 주문 데이터

버전	SAI Active, 서브버스
주문 번호	1938720000
유형	SAI-AU M12 SB 4THERMO
GTIN (EAN)	4032248612703
수량	1 items

SAI-AU M12 SB 4THERMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	282 g		

온도

보관 온도	작동 온도	0 °C...60 °C
-------	-------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

결선

서브버스 결선(SUB-IN)	1 x M8 플러그 4-풀, A-코딩	서브버스 결선(SUB-OUT)	1 x M8 암형 4-풀, A-코딩
I/O 결선	4 x M12 암형, 5-풀 A-코딩		

공급 전압

제한	18 V DC ... 30 V DC
----	---------------------

디지털 입력

진단 표시	빨간색
-------	-----

디지털 출력

진단 표시	빨간색
-------	-----

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	5VA	보호 등급	IP67
인증	CE, cULus	접지	< 200 g

분류

ETIM 8.0	EC001601	ETIM 9.0	EC001601
ETIM 10.0	EC001601	ECLASS 14.0	27-24-26-05
ECLASS 15.0	27-24-26-05		


SAI-AU M12 SB 4THERMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
 - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮐러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	버전
주문 번호	1912130000	ESG, 디바이스 마커 x 13.5 mm, PA 66, 컬러 코드: 투명, 플러그형
GTIN (EAN)	4032248541164	
수량	5 ST	

M12



보호 캡은 할당되지 않은 플러그 스테이션을 외부 영향으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-SK-M12-UNI 2029	버전
주문 번호	2330260000	보호되는 콤파넌트 어셈블리, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248592067	
수량	20 ST	

M8



보호 캡은 할당되지 않은 플러그 스테이션을 외부 영향으로부터 보호합니다.

SAI-AU M12 SB 4THERMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

유형	SAI-SK M8	버전
주문 번호	1802760000	보호되는 콤파넌트 어셈블리, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248257379	
수량	50 ST	