

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



어느 응용 분야에도 이상적인 공구
 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을
 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운
 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수
 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로
 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른
 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%
 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의
 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로,
 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8
 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및
 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

일반 주문 데이터

버전	Bolting tool
주문 번호	1939170000
유형	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
수량	1 items
패키징	플라스틱 케이스 + 형태 인서트

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량 1320 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 영향을 받지 않음
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

스크류 공구

토크 설정, 최대 7 Nm 토크 설정, 최소 0.5 Nm

중요 참고 사항

제품 정보 인도 시 포함:
 • 토크 드라이버 0.5-1.7 Nm + 설정 보조 장치
 • 토크 드라이버 2.0-7.0 Nm
 • 교체 가능 블레이드 1/4인치
 • 성형 라인용 어태치먼트 M8
 • 맞춤형 커넥터를 위한 어태치먼트 M8F
 • 성형 라인용 어태치먼트 M12
 • 맞춤형 커넥터를 위한 어태치먼트 M12F
 • 블레이드 세트:
 Torx T8 / T10 / T20 / T25
 육각 소켓 렌치 2.5 / 3.0 / 4.0
 십자 슬릿 PH0 / PH1 / PH2
 슬릿 처리림 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0
 • 플라스틱 케이스 + 형태 인서트

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		