## **SAI-SCREWTY TOOL BOX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



어느 응용 분야에도 이상적인 공구

Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다.Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

### 일반 주문 데이터

Bolting tool		
<u>1939170000</u>		
SAI-SCREWTY TOOL BOX		
4032248615490		
1 items		
플라스틱 케이스 + 형태 인서트		

## **SAI-SCREWTY TOOL BOX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

## 치수 및 중량

순중량 1320 g

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 영향을 받지 않음 REACH SVHC Lead 7439-92-1

## 스크류 공구

토크 설정, 최대 7 Nm 토크 설정, 최소 0.5 Nm

## 중요 참고 사항

제품 정보

- 인도 시 포함: 토크 드라이버 0.5-1.7 Nm + 설정 보조 장치
- 토크 드라이버 2.0-7.0 Nm
- 교체 가능 블레이드 1/4인치

- 선형 라인용 어태치먼트 M8
  맞춤형 커넥터를 위한 어태치먼트 M8F
  성형 라인용 어태치먼트 M12
  맞춤형 커넥터를 위한 어태치먼트 M12F
  맞춤형 거넥터를 위한 어태치먼트 M12F
  보레이드 베트
- 블레이드 세트:

Torx T8 / T10 / T20 / T25 육각 소켓 렌치 2.5 / 3.0 / 4.0 십자 슬릿 PH0 / PH1 / PH2 슬릿 처리됨 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0

• 플라스틱 케이스 + 형태 인서트

## 분류

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

2 카탈로그 상태 / 도면