



IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터, 플라스틱, 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	빈 인클로저, 플러그 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 4, IP67
주문 번호	1962520000
유형	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	60.2 mm	깊이 (인치)	2.3701 inch
높이	20.1 mm	높이 (인치)	0.7913 inch
너비	21.2 mm	폭 (인치)	0.8346 inch
순중량	12.8 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	PA UL 94 V0
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4	인증 번호(cULus)	E316369
--------	------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

도면

치수 도면



IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

RJ45

ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정선 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-RJ45-FH	버전	
주문 번호	1962730000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248654017		
수량	10 ST		
유형	IE-PI-RJ45-TH	버전	
주문 번호	1962720000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 크림프	
GTIN (EAN)	4032248644834		
수량	10 ST		

LWL-LC

플러그인 커넥터 ver. 1 / 4 / 14용 FO LC 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-2LC-MM	버전	
주문 번호	1962780000	LC 인서트, 플러그 인서트 2 LC, 멀티모드	
GTIN (EAN)	4032248644865		
수량	10 ST		

Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	IE-PI-HYB-10P	버전
주문 번호	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
수량	1 ST	
유형	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	버전
주문 번호	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
수량	300 ST	

더스트 캡




먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V04P	버전
주문 번호	1963890000	플러그 하우징 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248646319	
수량	10 ST	

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전
주문 번호	1857440000	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731	
수량	200 ST	