



IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인 커넥터, 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	빈 인클로저, 플러그 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 5, IP67
주문 번호	1962540000
유형	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	78 mm	깊이 (인치)	3.0709 inch
높이	26.7 mm	높이 (인치)	1.0512 inch
너비	26.7 mm	폭 (인치)	1.0512 inch
순중량	76.9 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6bI, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 5	인증 번호(cULus)	E316369
--------	------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

도면

치수 도면



RJ45

ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-RJ45-FH	버전	
주문 번호	1962730000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248654017		
수량	10 ST		
유형	IE-PI-RJ45-TH	버전	
주문 번호	1962720000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 크림프	
GTIN (EAN)	4032248644834		
수량	10 ST		

더스트 캡

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호



일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V05M	버전	
주문 번호	1968920000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248692668		
수량	10 ST		

빈 하우징

IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인 커넥터, 빈 하우징



액세서리

일반 주문 데이터

유형	IE-PH-AD-V05M-RJ45	버전	
주문 번호	1993540000		Spare insert holder, Variant 5 to IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4050118378610		
수량	1 ST		