



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터, 금속, 빈 하우징

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 빈 인클로저, 플러그 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 1, IP67 |
| 주문 번호 | 1962550000 |
| 유형 | IE-PH-V01M |
| GTIN (EAN) | 4032248644681 |
| 수량 | 10 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 76 mm | 깊이 (인치) | 2.9921 inch |
| 높이 | 30 mm | 높이 (인치) | 1.1811 inch |
| 너비 | 30 mm | 폭 (인치) | 1.1811 inch |
| 순중량 | 96.7 g | | |

온도

| | | | |
|-------|--|-------|----------------|
| 보관 온도 | | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 | | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|---|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7 |

일반 데이터

| | | | |
|-------|------|-----------|-------|
| 컬러 코드 | 기타 | 하우징 기본 재질 | 아연 주조 |
| 보호 등급 | IP67 | 플러그 주기 | 750 |

일반 표준


| | |
|--------|------------------------|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-3-106 Var. 1 |
|--------|------------------------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 | | |

도면

치수 도면



IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

RJ45

ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | IE-PI-RJ45-FH | 버전 |
| 주문 번호 | 1962730000 | 플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, TIA-568A, |
| GTIN (EAN) | 4032248654017 | EIA/TIA T568 B, PROFINET |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | IE-PI-RJ45-TH | 버전 |
| 주문 번호 | 1962720000 | 플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 크림프 |
| GTIN (EAN) | 4032248644834 | |
| 수량 | 10 ST | |

LWL-LC

플러그인 커넥터 ver. 1 / 4 / 14용 FO LC 인서트



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 유형 | IE-PI-2LC-MM | 버전 |
| 주문 번호 | 1962780000 | LC 인서트, 플러그 인서트 2 LC, 멀티모드 |
| GTIN (EAN) | 4032248644865 | |
| 수량 | 10 ST | |

Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



액세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | IE-PI-HYB-10P | 버전 |
| 주문 번호 | 1068990000 | Insert, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823963 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-PIC-HYB-S-0,5-300 | 버전 |
| 주문 번호 | 1096180000 | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869152 | |
| 수량 | 300 ST | |

더스트 캡




먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 유형 | IE-PP-V01P | 버전 |
| 주문 번호 | 1965690000 | 플러그 하우징 보호 캡 |
| GTIN (EAN) | 4032248653911 | |
| 수량 | 10 ST | |

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | ESG 9/11 K MC NE WS | 버전 |
| 주문 번호 | 1857440000 | ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 수량 | 200 ST | |

액세서리

LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 유형 | IE-PI-SCRJ-SM | 버전 | |
| 주문 번호 | 1067390000 | SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, 싱글 모드 | |
| GTIN (EAN) | 4032248820863 | | |
| 수량 | 10 ST | | |
| 유형 | IE-PI-SCRJ-POF | 버전 | |
| 주문 번호 | 1067410000 | SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, POF | |
| GTIN (EAN) | 4032248820870 | | |
| 수량 | 10 ST | | |