

**IE-PH-V01M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet  
플러그인 커넥터, 금속, 빈 하우징

**일반 주문 데이터**

버전	빈 인클로저, 플러그 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 1, IP67
주문 번호	<a href="#">1962550000</a>
유형	IE-PH-V01M
GTIN (EAN)	4032248644681
수량	10 items

## 기술 데이터

## 승인

ROHS 준수

## 치수 및 중량

깊이	76 mm	깊이 (인치)	2.9921 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	96.7 g		

## 온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C  
설치 온도

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## 일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

## 일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 1

## 분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


**IE-PH-V01M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**치수 도면**



**IE-PH-V01M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**액세서리**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**RJ45**

ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트

**일반 주문 데이터**

유형	IE-PI-RJ45-FH	버전
주문 번호	<a href="#">1962730000</a>	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, TIA-568A,
GTIN (EAN)	4032248654017	EIA/TIA T568 B, PROFINET
수량	10 ST	
유형	IE-PI-RJ45-TH	버전
주문 번호	<a href="#">1962720000</a>	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 크림프
GTIN (EAN)	4032248644834	
수량	10 ST	

**LWL-LC**

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO LC 인서트

**일반 주문 데이터**

유형	IE-PI-2LC-MM	버전
주문 번호	<a href="#">1962780000</a>	LC 인서트, 플러그 인서트 2 LC, 멀티모드
GTIN (EAN)	4032248644865	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-2LC-SM	버전
주문 번호	<a href="#">1962790000</a>	LC 인서트, 플러그 인서트 2 LC, 싱글모드
GTIN (EAN)	4032248644872	
수량	10 ST	

**IE-PH-V01M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**액세서리**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Hybrid**

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트

**일반 주문 데이터**

유형	IE-PH-HYB-10P	버전
주문 번호	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
수량	1 ST	
유형	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	버전
주문 번호	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
수량	300 ST	

**더스트 캡**

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

**일반 주문 데이터**

유형	IE-PP-V01P	버전
주문 번호	<a href="#">1965690000</a>	플러그 하우징 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248653911	
수량	10 ST	

## IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

## 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮐러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731	
수량	200 ST	

## LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트



## 일반 주문 데이터

유형	IE-PI-SCRJ-SM	버전
주문 번호	<a href="#">1067390000</a>	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, 싱글 모드
GTIN (EAN)	4032248820863	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-SCRJ-POF	버전
주문 번호	<a href="#">1067410000</a>	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
수량	10 ST	