



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터, 금속, 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	빈 인클로저, 플러그 하우징, 굽힘 방지, IEC 61076-3-106의 Variant 1, IP67
주문 번호	<u>1962560000</u>
유형	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
지수 및 중량			
	, 		
깊이	126 mm	깊이 (인치)	4.9606 inch
들이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
기 비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
산중량	128.24 g		
온도			
4 JI O F		TIE OF	40.00 70.00
보관 온도 생원 오트		작동 온도	-40 °C70 °C
설치 온도			
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)			
REACH SVHC		Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1	
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-		119-47-1
	eobbi 197-75b0-420b-	9000-017367636667	
일반 데이터			
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
르니 쓰ㅡ 보호 등급	IP67	 플러그 주기	750
	1107	르니그 ㅜ기	750
일반 표준			
커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var.	1	
분류			
TIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
TIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
TIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
CLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
CLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
CLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
CLASS 15.0	27-19-01-04		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

RJ45




ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트

일반 주문 데이터

유형	IE-PI-RJ45-FH	버전
주문 번호	<u>1962730000</u>	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, TIA-568A,
GTIN (EAN)	4032248654017	EIA/TIA T568 B, PROFINET
수량	10 ST	
유형	IE-PI-RJ45-TH	버전
유형 주문 번호	IE-PI-RJ45-TH 1962720000	버전 플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 크림프
		·-

LWL-LC





일반 주문 데이터

유형	IE-PI-2LC-MM	버전
주문 번호	<u>1962780000</u>	LC 인서트, 플러그 인서트 2 LC, 멀티모드
GTIN (EAN)	4032248644865	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-2LC-SM	버전
주문 번호	1962790000	LC 인서트, 플러그 인서트 2 LC, 싱글모드
주문 번호	1962790000	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-HYB-10P	버전
주문 번호	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
수량	1 ST	
유형	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	버전
유형 주문 번호	IE-PIC-HYB-S-0,5-300 1096180000	버전 Crimp contact, for plug insert, Hybrid

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

	-11-1-1	
유형	IE-PP-V01P	버전
주문 번호	<u>1965690000</u>	플러그 하우징 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248653911	
수량	10 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 ESG 9/11 K MC NE WS 버전 주문 번호 <u>1857440000</u> ESG,

GTIN (EAN) 4032248402731

수량 200 ST

ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착

LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-SCRJ-SM	버전
주문 번호	1067390000	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, 싱글 모드
GTIN (EAN)	4032248820863	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-SCRJ-POF	버전
주문 번호	1067410000	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
수량	10 ST	